

**Éléments de raccordement  
H1,5/14D SW BD GSP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Embouts reliés en rouleau (5000 pcs.)
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Type       | H1,5/14D SW BD GSP               |
| Référence  | <a href="#">9005890000</a>       |
| Version    | Embout, isolé, 10 mm, 8 mm, noir |
| GTIN (EAN) | 4008190275952                    |
| Cdt.       | 5 000 pièce(s)                   |
| Emballage  | Bobine                           |

## Éléments de raccordement H1,5/14D SW BD GSP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |        |                  |            |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Largeur   | 14 mm  | Largeur (pouces) | 0,551 inch |
| Poids net | 0,14 g |                  |            |

### Caractéristiques techniques

|         |       |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

### Embouts

|                                          |                     |                                                  |         |
|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|---------|
| Couleur                                  | DIN                 | Diamètre de la collerette (D2)                   | 3,5 mm  |
| Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,7 mm              | Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm |
| Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm             | L1 en mm                                         | 14 mm   |
| Longueur de dénudage                     | 10 mm               | Longueur de la surface des contacts (L2)         | 8 mm    |
| Section de raccordement du conducteur    | 1,5 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 16  |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Agréments

Agréments



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H1,5/14D SW BD GSP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Similaire à l'illustration**