


## Éléments de raccordement H0,75/16T HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

### Informations générales de commande

|            |                                         |
|------------|-----------------------------------------|
| Type       | H0,75/16T HBL                           |
| Référence  | <a href="#">9021050000</a>              |
| Version    | Embout, isolé, 12 mm, 10 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190096175                           |
| Cdt.       | 500 pièce(s)                            |
| Emballage  | en vrac                                 |

**Éléments de raccordement**  
**H0,75/16T HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |         |                  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|
| Largeur   | 16 mm   | Largeur (pouces) | 0,63 inch |
| Poids net | 0,097 g |                  |           |

**Caractéristiques techniques**

|         |       |
|---------|-------|
| Version | isolé |
|---------|-------|

**Embouts**

|                                                  |               |                                         |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------|
| Couleur                                          | Telemecanique | Diamètre de la collerette (D2)          | 2,8 mm               |
| Diamètre de la surface des contacts (D1)         | 1,2 mm        | Désignation militaire                   | T 20A 004 A          |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,25 mm       | Épaisseur des douilles métalliques (S1) | 0,15 mm              |
| L1 en mm                                         | 16 mm         | Longueur de dénudage                    | 12 mm                |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 10 mm         | Section de raccordement du conducteur   | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18        |                                         |                      |

**Classifications**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Agréments**

Agréments

ROHS Conforme**Téléchargements**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H0,75/16T HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Similaire à l'illustration**