

**Éléments de raccordement**  
**H0,75/16T ZH HBL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Pour les conducteurs suivants : 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (2 n° AWG 18)

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

**Informations générales de commande**

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| Type       | H0,75/16T ZH HBL                                |
| Référence  | <a href="#">9037620000</a>                      |
| Version    | Embout, Embout double, 13 mm, 10 mm, Bleu clair |
| GTIN (EAN) | 4008190493264                                   |
| Cdt.       | 500 pièce(s)                                    |
| Emballage  | en vrac                                         |

## Éléments de raccordement

### H0,75/16T ZH HBL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmüller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

|           |         |                  |           |
|-----------|---------|------------------|-----------|
| Largeur   | 16 mm   | Largeur (pouces) | 0,63 inch |
| Poids net | 0,144 g |                  |           |

### Caractéristiques techniques

|         |               |
|---------|---------------|
| Version | Embout double |
|---------|---------------|

### Embouts

|                                                  |               |                                          |                      |
|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|
| Couleur                                          | Telemecanique | Diamètre de la surface des contacts (D1) | 1,7 mm               |
| Épaisseur de la collerette plastique (S2)        | 0,3 mm        | Épaisseur des douilles métalliques (S1)  | 0,15 mm              |
| Hauteur de la collerette (A)                     | 5,5 mm        | L1 en mm                                 | 16 mm                |
| Largeur de la collerette (B)                     | 3 mm          | Longueur de dénudage                     | 13 mm                |
| Longueur de la surface des contacts (L2)         | 10 mm         | Section de raccordement du conducteur    | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement du conducteur, AWG, max. | AWG 18        |                                          |                      |

### Classifications

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Téléchargements

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogue | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Données techniques | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Données techniques | <a href="#">STEP</a>                     |

**Fiche de données****Éléments de raccordement  
H0,75/16T ZH HBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins****Similaire à l'illustration**