

THM
THM WO 50.8/150 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Figure similaire

Les repères de câbles en rouleaux THM WriteOn s'utilisent pour le repérage des conducteurs et des câbles de diamètre extérieur allant jusqu'à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l'impression sur la surface du repère.

- Protection du repère contre la saleté et l'abrasion par enroulement dans la bande adhésive transparente
- Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de qualité supérieure

Informations générales de commande

Type	THM WO 50.8/150 GE
Référence	1109180000
Version	THM, Repères de fils et de câbles, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, jaune
GTIN (EAN)	4032248885329
Cdt.	1 pièce(s)
imprimante compatible	2430920000 2448870000

THM
THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Hauteur	50,8 mm	Hauteur (pouces)	2 inch
Profondeur	0,025 mm	Profondeur (pouces)	0,001 inch
Poids net	610 g		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle polyacrylate	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Couleur	jaune	Couleur du matériau selon code couleurs	4
Halogène	Non	Largeur	150 mm
Matériau	Film polyester	Nombre par rouleau	500
Taille de plage de repérage	25,4 x 50,8 mm	Type d'impression	vierge
Version	autoadhésif	plage de température d'utilisation	-40... 150 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur	8,1 - 39,7 mm	Diamètre extérieur du conducteur, max.	39,7 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min.	8,1 mm	Halogène	Non
Section de raccordement du conducteur, max.	500 mm²	Section de raccordement du conducteur, min.	0,75 mm²

Classifications

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Logiciel	M-Print PRO configuration file

Fiche de données

THM
THM WO 50.8/150 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins