

AGK 4-UT 16

Référence: 3047125



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3047125>

BJ de dérivation, Mode de raccordement: Raccordement vissé,
section :0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Largeur: 8,2 mm,
Hauteur: 34,7 mm, Coloris: gris, Type de montage: sur embase



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 055895
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 28 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Longueur	20,7 mm
Largeur	8,2 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	101 A (La somme des intensités des conducteurs raccordés ne doit pas dépasser le courant de charge max.)
Tension de choc assignée	8 kV
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI/EN 60079-7
Intensité nominale I_N	32 A
Tension nominale U_N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
2 conducteurs rigides de même section min.	1 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	6 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	1 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	6 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	14 mm
Filetage vis	M5
Couple de serrage min.	0,6 Nm
Couple de serrage max.	0,8 Nm

Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST

Homologations EX :

ATEX, IECEx

Homologations demandées :

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques