



SIMATIC S7-300 ALIMENTATION STABILISEE PS307
ENTREE: 120/230 V CA SORTIE: 24 V/10 A CC

Caractéristiques techniques

Produit	PS 307
Alimentation, type	24 V/10 A
Entrée	
Entrée	Monophasée CA
Tension d'alimentation / 1 / sous CA / valeur nominale	120 V
Tension d'alimentation / 2 / sous CA / valeur nominale	230 V
Plage de tension	
• Remarque	Commutation de plage automatique
Tension d'entrée / 1 / sous CA	85 ... 132 V
Tension d'entrée / 2 / sous CA	170 ... 264 V
Entrée à large plage	Non
Tenue aux surtensions	2,3 x U _e nom, 1,3 ms
Temps de maintien pour I _s nom, minimum	20 ms
Temps de maintien pour	sous U _e = 93/187 V
Valeur nominale de la fréquence du réseau	50 / 60 Hz
Plage de fréquence réseau	47 ... 63 Hz
courant d'entrée / pour une tension d'entrée nominale de 120 V	4,2 A
courant d'entrée / pour une tension d'entrée nominale de 230 V	1,9 A
Limitation de courant d'appel (+ 25 °C), maximum	55 A
Durée de la limitation de courant d'appel / à 25 °C / maximum	3 ms


I ² t, max.	3,3 A ² ·s
Fusible d'entrée intégré	T 6,3 A/250 V (non accessible)
Protection du câble d'alimentation (CEI 898)	Disjoncteur recommandé, A partir de 10 A, caractéristique C
Sortie	
Sortie	Tension continue stabilisée, flottante
Tension nominale Us nom CC	24 V
Tolérance globale, statique ±	3 %
Régulation de secteur statique, env.	0,1 %
Variation de charge statique, env.	0,5 %
Ondulation résiduelle crête à crête, maximum	50 mV
Ondulation résiduelle crête à crête, typique	15 mV
Crête à crête des pics, maximum (largeur de bande de 20 MHz env.)	150 mV
Crête à crête des pics, typique (largeur de bande de 20 MHz env.)	60 mV
Fonction produit / la tension de sortie peut est réglable	Non
Réglage de la tension de sortie	-
Affichage de fonctionnement	LED verte pour 24 V O.K.
Comportement d'activation/de désactivation	Pas de dépassement de U _a (démarrage progressif)
Retard au démarrage, maximum	2 s
Montée de la tension, typique	10 ms
Courant nominal I _e nom	10 A
Plage de courant	0 ... 10 A
Puissance active fournie / typique	240 W
Courant de surcharge de courte durée / en cas de court-circuit pendant le démarrage / typique	38 A
Durée de la capacité de surcharge en cas de surintensité / pour court-circuit pendant le démarrage	80 ms
Courant de surcharge de courte durée / en cas de court-circuit pendant le fonctionnement / typique	38 A
Durée de la capacité de surcharge en cas de surintensité / pour court-circuit pendant le fonctionnement	80 ms
Parallélisation pour augmentation de puissance	Oui
Rendement	
Rendement pour U _s nom, I _s nom, env.	90 %
Puissance dissipée pour U _s nom, I _s nom, env.	27 W
Régulation	
Régulation de secteur dynamique (U _e nom ±15 %), maximum	0,1 %
Variation de charge dynamique (I _s : 50/100/50 %), U _s ± typique	2 %
Temps réponse / maximum	0,1 ms
Protection et surveillance	
Protection contre les surtensions à la sortie	Boucle de régulation suppl., coupure à env. < 28,8 V, redémarrage automatique

Limitation de courant	11 ... 12 A
Propriété de la sortie / résistante aux courts-circuits	Oui
Protection contre les courts-circuits	Coupure électronique, redémarrage automatique
Courant de court-circuit permanent / valeur efficace / maximum	12 A
Signalisation surcharge/court-circuit	-
Sécurité	
Séparation galvanique primaire/secondaire	Oui
Séparation galvanique	Tension de sortie TBTS Ua selon EN 60950-1 et EN 50178
Classe de protection	Classe I
Courant de dérivation / maximum	3,5 mA
Courant de dérivation / typique	0,6 mA
Marquage CE	Oui
Homologation UL/CSA	Oui
Homologation UL/cUL (CSA)	cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), File E143289, UL 1604 Class I Div. 2 Group A, B, C, D, File E330455
Protection contre les explosions	ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; UL 1604 Class I, Div. 2, Group ABCD
Homologation FM	Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
Homologation CB	Non
Homologation pour navires	Dans le système S7-300
Degré de protection (EN 60529)	IP20
CEM	
Niveau d'émission	EN 55022 classe B
Limitation des harmoniques réseau	EN 61000-3-2
Immunité aux perturbations	EN 61000-6-2
Caractéristiques de service	
Température ambiante / pendant le fonctionnement	0 ... 60 °C
• Remarque	en convection naturelle (propre)
Température ambiante / pendant le transport	-40 ... +85 °C
Température ambiante / pendant le stockage	-40 ... +85 °C
Classe d'humidité selon EN 60721	Classe climat 3K3, sans condensation
Caractéristiques mécaniques	
Connectique	raccordement à vis
Connecteurs / Entrée réseau	L, N, PE: Chacun une borne à vis pour 0,5 ... 2,5 mm ² pour âme massive/souple
Connecteurs / Sortie	L+, M: Chacun 4 bornes à vis pour 0,5 ... 2,5 mm ²
Connecteurs / contacts auxiliaires	-
Largeur / du boîtier	80 mm
Hauteur / du boîtier	125 mm
Profondeur / du boîtier	120 mm
Largeur de montage	80 mm

Hauteur de montage	205 mm
Poids, env.	0,8 kg
Caractéristique produit / du boîtier / boîtier juxtaposable	Oui
Type de fixation / fixation murale	Non
Type de fixation / encliquetage sur rail DIN	Non
Type de fixation / encliquetage sur rail S7	Oui
Fixation	Montage sur profilé support S7
Accessoires mécaniques	Adaptateur de montage sur rail DIN (6EP1 971-1BA00)

autres remarques

Sauf mention contraire, toutes les indications valent à la tension d'entrée nominale et à une température ambiante de +25 °C



Abmessungen sind in Millimetern angegeben.
 dimensions are in millimeters (mm).
 6ES7307-1KA00-0AA0

letzte Änderung:

10 sept. 2012