

**Coffrets
KLIPPON K01**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Depuis des années, le nom de Klippon® est synonyme de compétence et de qualité en matière de boîtiers quand on parle de solutions sur mesure, prêtes à être raccordées, dans les applications industrielles standard et dans les zones explosibles.

Weidmüller a adopté cette philosophie grâce à la modernisation et à la mise à jour de la série de boîtiers Klippon® : des produits améliorés pour toutes les exigences d'applications. Quelle que soit l'application que le client envisage, Weidmüller fournit un grand nombre de boîtiers en aluminium qui répondent exactement à ses exigences.

Notre programme complet comporte entre autres les avantages suivants :

- Disponible avec 2 finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
- Joint de forme par défaut en silicone ou chloroprène
- Tête de vis fendue torx pour 19 tailles de boîtiers
- Perçages de montage à l'extérieur de la zone d'étanchéité
- Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68
- Tenue aux chocs jusqu'à 10 Joules
- En plus des normes portant sur les boîtiers vides, les boîtiers sont certifiés par de nombreux agréments : ATEX, GOST, GOST Ex, cULus, Russian Maritime Register, Germanischer Lloyd

- Alliage résistant à l'eau de mer
- Boîtier de distribution standardisé avec perçages filetés et différentes configurations de bornes

Informations générales de commande

Référence	1565240000
Type	KLIPPON K01
Version	Coffrets, Aluminium AlSi12, 64 mm, 34 mm, 58 mm
GTIN (EAN)	4008190134105
Cdt.	10 pièce(s)

**Coffrets
KLIPPON K01**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Dimensions et poids

Longueur	34 mm	Largeur	58 mm
Hauteur	64 mm	Cote de fixation largeur	58 mm
Cote de fixation hauteur	36 mm	Poids	120 g
Poids net	148,1 g		

Caractéristiques générales

Domaines d'utilisation :	Industrie des processus, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Installations portuaires, Construction de machines	Matériau	Aluminium AlSi12
Matériau du joint	Néoprène	Surface	non traité
Température de fonctionnement , min.	-40 °C	Température de fonctionnement , max.	85 °C
Tenue aux chocs	10.00 J	Degré de protection	IP66, IP67, IP68
Remarque : degré de protection	IP68 (t=72h, h=1m)	Fixation du coffret	Trous 4 mm
Fixation du capot	M4 torx stainless steel screws with slot	Fixation de montage	Trous taraudés M3

Equipement horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x1*	WDU 4 / ZDU 4	1x1*
-----------------------------	------	---------------	------

Equipement vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 (2)	1x1*	WDU 4 / ZDU 4 (2)	1x1*
---------------------------------	------	-------------------	------

Presse-étoupes droite

Face du boîtier	gauche, droite	M12 (2)	1
M16 (2)	1		

Presse-étoupes gauche

M12 (3)	1	M16 (3)	1
---------	---	---------	---

Presse-étoupes haut / bas

Face du boîtier	gauche, droite	M12	1
M16	1		

Classifications

ETIM 2.0	EC000058	ETIM 3.0	EC000058
UNSPSC	31-26-15-02	eClass 4.1	27-14-12-06
eClass 5.1	27-14-91-07	eClass 6.0	27-14-91-07
eClass 7.0	27-14-91-07		

Certificats d'essais

Certificat N° (GERMLLOYD)	44536-07	N° de certificat (MARITREG)	09.04040.250
N° de certificat (cULus)	E197061VOL2SEC1		

Fiche de données**Coffrets
KLIPPON K01**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Agréments**

Agréments



Fiche de données**Coffrets
KLIPPON K01**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dessins