



## Gaine auto-enveloppante en polyester

### • Helagaine Twist-In

#### Principales caractéristiques

Helagaine Twist-In est une gaine auto-enveloppante fabriquée en monofilaments polyester. En se refermant sur elle-même, elle s'installe et se désinstalle facilement et rapidement, même sur des composants ou des câbles déjà en service. Helagaine Twist-In permet d'accéder à tout moment et de manière aisée et simple aux fils et câbles pour des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage. Helagaine Twist-In couvre une large gamme d'applications et de diamètres avec un nombre limité de dimensions.

#### Utilisations

Helagaine Twist-In trouve de nombreuses applications dans les domaines de l'ingénierie, l'électronique et les installations électriques.



Helagaine Twist-In permet d'accéder à tout moment et de manière aisée et simple aux fils et câbles pour des actions d'inspection, de maintenance et d'assemblage.



**Afin d'éviter l'effilochement, la tresse peut être coupée avec l'outil HSG0 à filament chaud, voir la page 424.**

#### Informations matériau

Matière	<b>Polyester (PET)</b>
Couleur	<b>Noir (BK)</b>
Températures d'utilisation	<b>-70 °C à +125 °C</b>
Point de fusion	<b>+255 °C</b>
Tenue au feu	<b>Auto-extinguible FMVSS-302, Auto-extinguible</b>



#### Références et informations techniques

Article	Référence	Ø min. toron	Ø max. toron	Poids (g/m)	Long. du rouleau (m)
170-01000	<b>Twist-In 05</b>	4	5	10,25	150
170-01001	<b>Twist-In 08</b>	5	8	13,30	100
170-01002	<b>Twist-In 13</b>	10	13	21,20	50
170-01004	<b>Twist-In 19</b>	16	19	28,70	25
170-01005	<b>Twist-In 25</b>	19	25	42,20	25
170-01006	<b>Twist-In 29</b>	25	29	44,00	15
170-01007	<b>Twist-In 32</b>	29	32	48,10	15
170-01008	<b>Twist-In 38</b>	32	38	58,00	15

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.