

# WML 12 (25X19)R

Référence: 0800076

L'image représente la version WML 5 (25x10)R



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0800076>

Etiquette de repérage pour câble, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Collage, Diamètre du câble: ≤12 mm, Surface utile: 25 x 19 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 562096 |
| Unité d'emballage    | 1 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 39269092                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Longueur (b)                          | 57,15 mm                    |
| Largeur (a)                           | 25,4 mm                     |
| Coloris                               | blanc                       |
| Matériau embase                       | Film vinyle                 |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Température ambiante (fonctionnement) | -50 °C ... 110 °C           |
| Composants                            | exempt de silicone          |
| Matériau                              | PVC                         |
| Nombre d'étiquettes                   | 1000                        |
| Nombre d'étiquettes par ligne         | 2                           |

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

#### Généralités

|         |                       |                                                                    |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5145384 | THERMOMARK-RIBBON 110 | Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques