

UC-WMT (15X4) GN

Référence: 0824040


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0824040>

Repères pour câble, Planche, vert, vierge, Repérable avec :
 BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Insertion,
 Diamètre du câble: 0,6-50 mm, Surface utile: 15 x 4 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 341875
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 543 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Largeur (a)	15 mm
Coloris	vert
Matériau embase	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PA
Nombre d'étiquettes	32
Nombre d'étiquettes par ligne	8

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités

5146105	P1 UC-MAG 4	Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour UC-TMF..., UC1-TMF..., UC-WMT...
---------	-------------	---

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques