

## KMK 4

Référence: 1005305



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1005305>

Repère pour câble, en plastique, sans languette de fixation, repérage avec rubans d'étiquettes ESL..., EST... ou feuille grand format ES/KMK 3-GB, fixation avec attache-câble PKB, surface utile : 40 x 17 mm

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 012496
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 567 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Hauteur	17 mm
Largeur (a)	40 mm
Coloris	transparent
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyéthylène

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

### Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

#### Généralités

0824403	ESL 40X17 CUS	Ruban enfichable, à commander : feuille à feuille, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Surface utile: 40 x 17 mm
---------	---------------	---

#### Repérage

0817293	EMT (40X17)R	Etiquette, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 16-35 mm, Surface utile: 40 x 17 mm
0824385	EMT (40X17)R CUS	Etiquette, à commander : sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Insertion, Diamètre du câble: 16-35 mm, Surface utile: 40 x 17 mm
0808095	ESL 40X17	Ruban enfichable, Feuille, blanc, vierge, Repérable avec : Office-Drucksysteme, Plotter, perforé, Type de montage: Insertion, Surface utile: 40 x 17 mm
0829437	US-EMP (40X17)	Etiquettes à encliqueter, Carte, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, Type de montage: Encliquetage dans le porte-repère, Surface utile: 40 x 17 mm

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques