

# MCC-MT 0,5-1,0 BAND

Référence: 1898622

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1898622>

Contact femelle, enfoncé dans l'élément enfichable après le sertissage du conducteur, pour les capots pour connecteurs modulaires MCC 1...-STZ-3,81 et MCC 1...-STZF-3,81, plages de section de 0,5 mm<sup>2</sup> à 1 mm<sup>2</sup>

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 167301 |
| Unité d'emballage    | 6500 pcs.                                                                                             |
| Tarif douanier       | 85366990                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale                | 8 A (pour une section de conducteur de 1 mm <sup>2</sup> ) |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| Section de conducteur souple max. | 1 mm <sup>2</sup>                                          |

### Caract. de raccord.

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diamètre du fil avec isolant  | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Longueur de dénudage des fils | 4 mm              |

## Approbations



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Schémas

Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques