

ZFKDSA 10-11,7

Référence: 1987054

L'illustration représente une version 1 pôle de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1987054>

BJ pour C.I., Intensité nominale: 76 A, Tension nominale: 400 V, Pas: 10 mm, Nombre de pôles: 1, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: Soudage, Sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, Coloris: vert, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 973162
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 347 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	33,4 mm
Pas	10 mm
Nombre de pôles	1
Dimensions des picots	1,2 x 1,4
Ecartement des picots	10 mm
Diamètre de perçage	2,2 mm

Caractéristiques techniques


Famille d'articles	ZFKDS(A) 10
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	320 V
Tension assignée (III/2)	400 V
Tension assignée (II/2)	800 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	76 A
Section nominale	10 mm ²
Courant de charge maximal	76 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Longueur à dénuder	12 mm
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	65 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup C	150 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup C	65 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	16 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
	10 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	10 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	6

AWG min. selon UL/CUL	24
AWG max. selon UL/CUL	6

Approbations



Homologations


cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung, IEC/IEC CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Diagramme



Type : ZFKDS 10-10,00 et ZFKDSA 10-11,7
Contrôle sur la base de DIN EN 60512-5-2:2003-01
Facteur de réduction = 1
Nombre de pôles : 5

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques