


# UT 6 WH

Référence: 3045198

L'illustration représente les versions de différents coloris



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045198>

BJ simple, Mode de raccordement: Raccordement vissé, section :0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Largeur: 8,2 mm, Coloris: blanc, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15



## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 017918 975531 |
| Unité d'emballage    | 50 pcs.                                                                                                |
| Tarif douanier       | 85369010                                                                                               |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                     |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Nombre d'étages                     | 1     |
| Nombre de connexions                | 2     |
| Coloris                             | blanc |
| Matériau isolant                    | PA    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0    |

### Dimensions

|          |         |
|----------|---------|
| Largeur  | 8,2 mm  |
| Longueur | 47,7 mm |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Hauteur NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Hauteur NS 35/15  | 55 mm   |

**Caractéristiques techniques**

|                                   |                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Courant de charge maximal         | 57 A (pour une section de conducteur de 10 mm <sup>2</sup> ) |
| Tension de choc assignée          | 8 kV                                                         |
| Degré de pollution                | 3                                                            |
| Catégorie de surtension           | III                                                          |
| Groupe d'isolant                  | I                                                            |
| Connexion selon la norme          | CEI 60947-7-1                                                |
| Intensité nominale I <sub>N</sub> | 41 A                                                         |
| Tension nominale U <sub>N</sub>   | 1000 V                                                       |
| Paroi latérale ouverte            | ja                                                           |

**Caractéristiques de raccordement**

|                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Section de conducteur rigide min.                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur rigide max.                                                 | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Section du conducteur AWG/kcmil min.                                              | 24                   |
| Section du conducteur AWG/kcmil max.                                              | 8                    |
| Section de conducteur souple min.                                                 | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Section de conducteur souple max.                                                 | 10 mm <sup>2</sup>   |
| Section de conducteur souple AWG min.                                             | 24                   |
| Section de conducteur AWG souple max.                                             | 8                    |
| Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.          | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                   | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.            | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.            | 6 mm <sup>2</sup>    |
| 2 conducteurs rigides de même section min.                                        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs rigides de même section max.                                        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs souples de même section min.                                        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs souples de même section max.                                        | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min. | 0,5 mm <sup>2</sup>  |
| 2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max. | 4 mm <sup>2</sup>    |

|                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min. | 0,25 mm <sup>2</sup> |
| 2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max. | 1,5 mm <sup>2</sup>  |
| Mode de raccordement                                                           | Raccordement vissé   |
| Longueur à dénuder                                                             | 10 mm                |
| Gabarit                                                                        | A5                   |
| Filetage vis                                                                   | M4                   |
| Couple de serrage min.                                                         | 1,5 Nm               |
| Couple de serrage max.                                                         | 1,8 Nm               |

### Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, DNV, GL, IECCEB Scheme

Homologations EX :

ATEX, IECEx

Homologations demandées :

### Accessoires

| Article                           | Désignation   | Description                                                                              |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Connecteur mâle/adaptateur</b> |               |                                                                                          |
| 3032871                           | PAI-4-N GY    | Adaptateur d'essai, Coloris: gris                                                        |
| 3031005                           | PS-8          | Adaptateur d'essai, Coloris: rouge                                                       |
| 3048564                           | PS-8/2,3MM RD | Adaptateur d'essai, Coloris: rouge                                                       |
| <b>Flasque</b>                    |               |                                                                                          |
| 3047028                           | D-UT 2,5/10   | Flasque d'extrémité, Longueur: 47,7 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 48,4 mm, Coloris: gris |
| 3036741                           | DP PS-8       | Entretoise, Coloris: rouge                                                               |
| <b>Montage</b>                    |               |                                                                                          |
| 3047167                           | ATP-UT        | Séparateur, Longueur: 50 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 48 mm, Coloris: gris              |

|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3022218 | CLIPFIX 35                  | Butée d'arrêt pour montage rapide, pour profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8/27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris                                            |
| 3022276 | CLIPFIX 35-5                | Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou profilé NS 35/15, équipable avec repérage ZB 5 et ZBF 5, repères KLM 2, KLM3 et KML3L, emplacements pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris |
| 0800886 | E/NS 35 N                   | Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris                                                                                                                                                                                                 |
| 0801704 | NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM | Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté                                                                                                                                                     |
| 1206560 | NS 35/ 7,5 CAP              | Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5                                                                                                                                                                                              |
| 0801762 | NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM | Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                                |
| 0801733 | NS 35/ 7,5 PERF 2000MM      | Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm                                                                                                  |
| 0801681 | NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM    | Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                                 |
| 1204119 | NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM   | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                           |
| 1204122 | NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                           |
| 1206421 | NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM   | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                             |
| 1206434 | NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                         |
| 1201756 | NS 35/15 AL UNPERF 2000MM   | Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm                                                                                                    |
| 1206573 | NS 35/15 CAP                | Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15                                                                                                                                                                                               |
| 1201895 | NS 35/15 CU UNPERF 2000MM   | Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                             |
| 1201730 | NS 35/15 PERF 2000MM        | Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm                                                                                                   |
| 1201714 | NS 35/15 UNPERF 2000MM      | Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                                          |
| 0806602 | NS 35/15 WH PERF 2000MM     | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                           |
| 1204135 | NS 35/15 WH UNPERF 2000MM   | Profilé chapeau 35 mm (NS 35)                                                                                                                                                                                                           |
| 1206599 | NS 35/15 ZN PERF 2000MM     | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                              |
| 1206586 | NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM   | Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                                          |
| 1201798 | NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM  | Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m                                                                                                                              |

**Outil**

|         |                 |                                                                                                                      |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1205066 | SZS 1,0X4,0 VDE | Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Pontage**

|         |                 |                                                     |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 3030284 | FBS 2-8         | Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge |
| 3030297 | FBS 3-8         | Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge |
| 3030307 | FBS 4-8         | Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge |
| 3030310 | FBS 5-8         | Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: rouge |
| 3032470 | FBS 6-8         | Pont enfichable, Nombre de pôles: 6, Coloris: rouge |
| 3033802 | FBSRH 2-8       | Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge |
| 3033803 | FBSRH 3-8       | Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge |
| 3033804 | FBSRH 4-8       | Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge |
| 3047251 | RB UT 6-(2,5/4) | Pont réducteur, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge  |

**Repérage**

|         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0818072 | UC-TM 8         | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 7,6 x 10,5 mm                     |
| 0824597 | UC-TM 8 CUS     | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 7,6 x 10,5 mm        |
| 0828740 | UCT-TM 8        | Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 7,6 x 10,5 mm |
| 0829616 | UCT-TM 8 CUS    | Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 7,6 x 10,5 mm        |
| 0811228 | X-PEN 0,35      | Stylo de repérage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm                                                                                                                  |
| 0825011 | ZB 8 CUS        | Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 10,5 x 8,15 mm                                     |
| 1052002 | ZB 8:UNBEDRUCKT | Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 8,2 mm, Surface utile: 10,5 x 8,15 mm                                                                 |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques