Données de base

PTS 1,5/ 4-PH-5,0

Référence: 1805533



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1805533

Elément enfichable, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III/2): 400 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5 mm, Connectique: Raccordement à ressort, Coloris: vert

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 679145
Unité d'emballage	250 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5 mm
Cote a	15 mm
Nombre de pôles	4

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	PTS 1,5/..-PH
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	250 V

Tension assignée (III/2)	400 V
Tension assignée (II/2)	600 V
Intensité nominale I_N	10 A
Section nominale	2,5 mm²
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Longueur à dénuder	8 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm²
Section de conducteur rigide max.	2,5 mm²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm²
	1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,25 mm² 1
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	1 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14

Approbations


Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Diagramme



Type : PTS 1,5/...-PH-5,0 avec PST 1,3/...-5,0

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques