


UT 4-QUATTRO/ 2P

Référence: 3060296


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060296>

BJ simple, Mode de raccordement: Raccord vissé/enfichable,
section :0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm,
Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 090421
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 241 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	4
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Longueur	82,4 mm
Hauteur NS 35/7,5	47,5 mm

Hauteur NS 35/15	55 mm
Caractéristiques techniques	
Courant de charge maximal	32 A (pour une section de conducteur de 6 mm ²)
Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 61984
Intensité nominale I _N	32 A
Tension nominale U _N	500 V
Paroi latérale ouverte	ja
De cycles d'enfichage mécaniques	100
Valeur de consigne essai de tension de choc	7,3 kV
Résultat de l'essai de tension de choc	Test réussi
Ajustement serré sur support de fixation	NS 35
Valeur de consigne	1 N
Résultat de l'essai de serrage	Test réussi
Contrôle résistance aux courts-circuits section conducteur	4 mm ²
Courant instantané	0,48 kA
Résultat résistance aux courts-circuits	Test réussi
Preuve des caractéristiques thermiques (brûleur aiguille) durée d'action	30 s
Résultat de l'essai thermique	Test réussi
Spécification des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Spectre d'essai	Essai de durée de vie catégorie 1, classe B, sur coffret du véhicule
Fréquence d'essai	f ₁ = 5 Hz jusqu'à f ₂ = 150 Hz
Niveau ASD	0,2 g ² /Hz
Accélération	0,8 g
Durée de l'essai par essieu	5 h
Sens d'essai	Axes X, Y et Z
Résultat des essais d'oscillations et de grésillements sur bande large	Test réussi
Spécification de l'essai de choc	DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Forme de choc	Semi-sinusoïdal

Accélération	5 g
Durée des chocs	30 ms
Nombre de chocs par sens	3
Sens d'essai	Axes X, Y et Z (pos. et nég.)
Résultat de l'essai de choc	Test réussi
Indice de température de l'isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	6 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	0,14 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	0,14 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	0,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	1 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²
Mode de raccordement	Raccord vissé/enfichable
Longueur à dénuder	9 mm

Gabarit	A4
Filetage vis	M3
Couple de serrage min.	0,6 Nm
Couple de serrage max.	0,8 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
0201731	MPS-IH BK	Manchon isolant, Coloris: noir
0201689	MPS-IH BU	Manchon isolant, Coloris: bleu
0201702	MPS-IH GN	Manchon isolant, Coloris: vert
0201728	MPS-IH GY	Manchon isolant, Coloris: gris
0201676	MPS-IH RD	Manchon isolant, Coloris: rouge
0201663	MPS-IH WH	Manchon isolant, Coloris: blanc
0201692	MPS-IH YE	Manchon isolant, Coloris: jaune
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
3032871	PAI-4-N GY	Adaptateur d'essai, Coloris: gris
3030996	PS-6	Adaptateur d'essai, Coloris: rouge
3038736	PS-6/2,3MM RD	Fiche de contrôle, Coloris: rouge
Flasque		
3045648	D-UT 4-QUATTRO/ 2P	Flasque d'extrémité, Longueur: 82,4 mm, Largeur: 2,2 mm, Coloris: gris
3036738	DP PS-6	Entretoise, Coloris: rouge
3047109	DS-UT 2,5/4	Segment de flasque, Coloris: gris

Généralités

3060335	UT 4-QUATTRO/ 2P-F	Bride à vis pour raccordement vissé de connecteurs mâles COMBI, même forme et même pas dans chacun des blocs de jonction COMBI
---------	--------------------	--

Montage

3047196	ATP-UT-QUATTRO	Séparateur, Longueur: 69,7 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 52,5 mm, Coloris: gris
3022218	CLIPFIX 35	Butée d'arrêt pour montage rapide, pour profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8/27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
3022276	CLIPFIX 35-5	Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou profilé NS 35/15, équipable avec repérage ZB 5 et ZBF 5, repères KLM 2, KLM3 et KML3L, emplacements pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
0800886	E/NS 35 N	Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Outil

1205053	SZS 0,6X3,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-------------	--

Pontage

3030336	FBS 2-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge
3030242	FBS 3-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge
3030255	FBS 4-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge
3030349	FBS 5-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: rouge
3030271	FBS 10-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: rouge
3030365	FBS 20-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: rouge
3032224	FBS 50-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 50, Coloris: rouge

Repérage

3040588	PC	Etoile de détrompage, Longueur: 3 mm, Largeur: 3 mm, Hauteur: 6 mm, Coloris: rouge
0818085	UC-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0829602	UCT-TM 6 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm

0811228	X-PEN 0,35	Stylo de repérage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3060115	UP 4/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060021	UP 4/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060034	UP 4/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune
3060050	UP 4/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060063	UP 4/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune
3060089	UP 4/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060092	UP 4/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu
3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune

3060128	UP 4/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 2, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 12,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060131	UP 4/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 3, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 18,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060144	UP 4/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 4, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 24,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060157	UP 4/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 5, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 31 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060160	UP 4/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 6, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 37,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060173	UP 4/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 7, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 43,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060186	UP 4/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 8, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 49,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060199	UP 4/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 9, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 55,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060209	UP 4/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 10, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 62 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060212	UP 4/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 11, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 68,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060225	UP 4/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 12, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 74,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060238	UP 4/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 13, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 80,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060241	UP 4/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 14, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 86,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060254	UP 4/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 15, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 93 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3045800	UPBV 4/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045716	UPBV 4/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045745	UPBV 4/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045774	UPBV 4/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045813	UPBV 4/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 2, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 12,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045826	UPBV 4/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 3, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 18,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045839	UPBV 4/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 4, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 24,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045842	UPBV 4/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 5, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 31 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045855	UPBV 4/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 6, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 37,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045868	UPBV 4/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 7, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 43,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045871	UPBV 4/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 8, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 49,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045884	UPBV 4/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 9, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 55,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

3045897	UPBV 4/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 10, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 62 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045907	UPBV 4/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 11, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 68,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045910	UPBV 4/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 12, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 74,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045923	UPBV 4/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 13, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 80,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045936	UPBV 4/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 14, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 86,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045949	UPBV 4/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 15, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 93 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques