


HV M6/1

Référence: 3049204


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049204>

Connecteurs de puissance, Mode de raccordement: Raccordement par tige filetée, section :2,5 mm² - 35 mm², AWG: 14 - 2, Largeur: 16 mm, Hauteur: 55 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 184038
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 322 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Longueur	67 mm
Largeur	16 mm

Hauteur	55 mm
Hauteur NS 35/7,5	58 mm
Hauteur NS 35/15	65,5 mm

Caractéristiques techniques

Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I_N	125 A
Tension nominale U_N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	2,5 mm ²
Section de conducteur rigide max.	35 mm ²
Section de conducteur souple min.	2,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	35 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	14
Section du conducteur AWG/kcmil max.	2
Filetage vis	M6
Couple de serrage min.	3 Nm
Couple de serrage max.	6 Nm
Mode de raccordement	Raccordement par tige filetée
Connexion selon la norme	DIN 46 234
Section min.	2,5 mm ²
Section max.	35 mm ²
Diamètre des boulons	6 mm
Couple de serrage min.	3 Nm
Couple de serrage max.	6 Nm
Connexion selon la norme	DIN 46235
Section min.	6 mm ²
Section max.	35 mm ²
Diamètre des boulons	6 mm
Couple de serrage min.	3 Nm
Couple de serrage max.	6 Nm

Approbations

Homologations

cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
3049262	HV M6/1-VS 2	Élément de liaison, Nombre de pôles: 2, Coloris: argenté
3049275	HV M6/1-VS 3	Élément de liaison, Nombre de pôles: 3, Coloris: argenté
Montage		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques