
Données de base

HV M10/1

Référence: 3049408



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3049408

Connecteurs de puissance, Mode de raccordement: Raccordement par tige filetée, section :6 mm² - 120 mm², AWG: 10 - 250 kcmil, Largeur: 32 mm, Hauteur: 73,5 mm, Coloris: gris, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 184076
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 323 (CL-2009)

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Longueur	67 mm
Largeur	32 mm

Hauteur	73,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	76 mm
Hauteur NS 35/15	83,5 mm

Caractéristiques techniques

Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I_N	269 A
Tension nominale U_N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	6 mm²
Section de conducteur rigide max.	120 mm²
Section de conducteur souple min.	6 mm²
Section de conducteur souple max.	120 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	10
Section du conducteur AWG/kcmil max.	250 kcmil
Filetage vis	M10
Couple de serrage min.	10 Nm
Couple de serrage max.	20 Nm
Mode de raccordement	Raccordement par tige filetée
Connexion selon la norme	DIN 46 234
Section min.	6 mm²
Section max.	120 mm²
Diamètre des boulons	10 mm
Couple de serrage min.	10 Nm
Couple de serrage max.	20 Nm
Connexion selon la norme	DIN 46235
Section min.	10 mm²
Section max.	95 mm²
Diamètre des boulons	10 mm
Couple de serrage min.	10 Nm
Couple de serrage max.	20 Nm

Approbations

Homologations cCSAus, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
3049466	HV M10/1-VS 2	Elément de liaison, Nombre de pôles: 2, Coloris: argenté
3049479	HV M10/1-VS 3	Elément de liaison, Nombre de pôles: 3, Coloris: argenté
Montage		
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques