

IC-DFR 10

Référence: 1852105


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1852105>

Accessoires, Nbre. pôles: 10, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Ce cadre de montage doit être utilisé exclusivement en association avec IC 2,5/...-STGF-5,08

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 108984
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 282 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Pas	5,08 mm
Cote a	45,72 mm
Nombre de pôles	10

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	IC-DFR
Groupe d'isolant	I
Section nominale	2,5 mm ²
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Généralités


1825501	IC 2,5/ 2-STGF-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 5,08 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain
---------	---------------------	--

Montage

0708263	DFK-MSTB-SS	Jeu de vis, pour fixer l'embase sur la paroi de l'appareil, se compose de respectivement 1 vis M3 x 10, 1 rondelle Grower et 1 écrou
---------	-------------	--


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Cote b: 10,84mm + (nbre de pôle x 5,08mm)
Cote c: cote b + 5,83mm

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques