


EM-DUO 120/15

Référence: 5600461



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=5600461>

Prise double, se monte sur profilé 35 mm selon EN 60715, coloris du boîtier : blanc, avec connexion vissée, version pour : U.S.A.



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 929930
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 603 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Tension nominale U_N	125 V AC
Intensité nominale I_N	15 A
Matériau de contact	CuZn37
S'utilise dans les pays	USA
Coloris	blanc
Matériau isolant	PVC 94 V0
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Normes/Prescriptions	UL 508

Largeur	83 mm
Hauteur	134 mm
Profondeur	49 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	4 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	30
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3

Approbations



Homologations


cULus Listed

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas


Dessin de la connexion



Dessin coté



Vue de face



Vue de côté

Vue de dessous





Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques