

GIC 2,5/ 6-G-7,62

Référence: 1828715

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1828715>

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 050627
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 278 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	19 mm
Pas	7,62 mm
Cote a	38,1 mm
Nombre de pôles	6
Dimensions des picots	1,2 x 0,5
Diamètre de perçage	1,4 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	GIC 2,5/..-G
Groupe d'isolant	I

Tension de choc assignée (III/3)	6 kV
Tension de choc assignée (III/2)	6 kV
Tension de choc assignée (II/2)	6 kV
Tension assignée (III/2)	630 V
Tension assignée (II/2)	1000 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	500 V
Courant de charge maximal	12 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	250 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	12 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit
 Fertigungsüberwachung, CCA, IECCEB CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------

Connecteur mâle/adaptateur

1734634	CP-MSTB	Profilé de détrompage, s'enfile dans la rainure de l'élément enfichable ou de l'embase inversée, isolant rouge
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
0201647	RPS	Fiche de réduction, Coloris: gris

Repérage


0804549	SK 7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN	Cartes de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1-10, 11-20, etc. jusqu'à 91-100, Type de montage: Collage, pour BJ au pas de : 7,62 mm
---------	--------------------------	---

Produits complémentaires


Article	Désignation	Description
Généralités		
1828841	GIC 2,5/ 6-ST-7,62	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain
1766165	GMSTB 2,5/ 6-G-7,62	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1766275	GMSTBA 2,5/ 6-G-7,62	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1766602	GMSTBV 2,5/ 6-G-7,62	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1766819	GMSTBVA 2,5/ 6-G-7,62	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 630 V, Nbre. pôles: 6, Pas: 7,62 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques