Données de base

FRONT-SFL 2,5/D32

Référence: 2285593



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2285593

Connecteur femelle, sortie vissée, Intensité nominale: 4 A, Nbre. pôles: 32, Pas: 0 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 055998
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 534 (CC-2009)

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	30,1 mm
Hauteur	34,8 mm
Largeur	95 mm
Pas	0 mm
Nombre de pôles	32
Diamètre de perçage	2,8 mm
Filetage vis	M2,5
Couple de serrage min.	0,4 Nm
Couple de serrage max.	0,5 Nm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	FRONT-SFL 2,5
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	4 A
Tension nominale U_N	250 V
Section nominale	2,5 mm²
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Longueur à dénuder	10 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,2 mm²
Section de conducteur rigide max.	4 mm²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm²
Section de conducteur souple max.	2,5 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	12

Approbations


Homologations cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques