Données de base

MSTBC-MT 0,2-0,5

Référence: 1879531



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1879531

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 0,2 à 0,5 mm²

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 269067
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	9 A (pour une section de conducteur de 0,5 mm²)
Section de conducteur souple min.	0,2 mm²
Section de conducteur souple max.	0,5 mm²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,15 mm ... 2,31 mm
Longueur de dénudage des fils	3 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	CuFe
Matériau de surface du contact	étamé

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques