Données de base

ICV 2,5/ 4-G-5,08

Référence: 1785968

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1785968

Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 042110
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 265 (CC-2009)

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	10,2 mm
Pas	5,08 mm
Cote a	15,24 mm
Nombre de pôles	4
Dimensions des picots	1,2 x 0,5
Diamètre de perçage	1,4 mm

Caractéristiques techniques

Famille d'articles	ICV 2,5/..-G
Groupe d'isolant	I

Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	630 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	12 A
Tension nominale U_N	320 V
Courant de charge maximal	12 A
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert
Tension nominale UL/CUL Usegroup B	250 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup B	12 A
Tension nominale UL/CUL Usegroup D	300 V
Intensité nominale UL/CUL Usegroup D	10 A

Approbations

Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, CCA, IECEE CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
1734634	CP-MSTB	Profilé de détrompage, s'enfile dans la rainure de l'élément enfichable ou de l'embase inversée, isolant rouge
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
0201647	RPS	Fiche de réduction, Coloris: gris

Montage

1808353	FLRP/ICV 80	Paire de guide-cartes, s'introduit dans la rainure ICV/...G, hauteur : 86 mm, diamètre de perçage : 3,4 mm

Produits complémentaires


Article	Désignation	Description
Généralités		
1872486	A-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Profilé
0707264	DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Connectique: Connexion à souder/à languettes pour clips, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Montage direct, L'accessoire, réf. 5030172, est utilisable uniquement en association avec MSTB 2,5/...ST-5,08 et MSTBT 2,5/...ST-5,08.
1898855	DFK-MSTBA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1899155	DFK-MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1880326	EMSTBA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Insertion en force
1859535	EMSTBVA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Insertion en force
1873375	FKIC 2,5/ 4-ST-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Connectique: Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain
1786190	IC 2,5/ 4-ST-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Connectique: Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain
1823862	ICC 2,5/ 4-STZ-5,08	Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Connectique: raccordement serti, Coloris: vert, Contacts mâles à sertir correspondants avec indication du courant [A] et de la plage de section [mm²] : 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577) ; 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603) ; 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580) ; 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA = contacts en ruban

1736713	MDSTB 2,5/ 4-G1-5,08	Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !
1842089	MDSTBA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles ! En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !
1736755	MDSTBV 2,5/ 4-G1-5,08	Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !
1845358	MDSTBVA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 10 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage, L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles ! En cas de combinaison avec des éléments enfichables MVSTB ou FKCV, utiliser respectivement un connecteur mâle MVSTBW (ou FKCVW) et un MVSTBR (ou FKCVR). La combinaison avec des éléments enfichables TMSTBP est impossible !
1759033	MSTB 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1770737	MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1757268	MSTBA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1902767	MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 THT	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD/THT/THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.
1770960	MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-LA	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1850453	MSTBO 2,5/ 4-GL-5,08	Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage


1847123	MSTBO 2,5/ 4-GR-5,08	Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1758034	MSTBV 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1755752	MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1902835	MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 THT	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: SMD/THT/THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.
1735866	MSTBW 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1769489	SMSTB 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage
1767397	SMSTBA 2,5/ 4-G-5,08	Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques