

Embase - MSTBVA 2,5/ 4-G - 1755532

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Embase, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III/2): 320 V, Nbre. pôles: 4, Pas: 5 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Product Features

- ☒ Autres longueurs de picots sur demande
- ☒ Versions avec et sans paroi latérale
- ☒ Enfichage parallèle et perpendiculaire au C.I.
- ☒ Embase standard pour 320 V (III/2)

Key commercial data

package_quantity	250
GTIN	4017918029111

Technical data

Dimensions

Longueur	8,6 mm
Pas	5 mm
Cote a	15 mm
Dimensions des picots	1 x 1 mm
Diamètre de perçage	1,4 mm

Généralités

Famille d'articles	MSTBVA 2,5/...-G
Groupe d'isolant	I
Tension de choc assignée (III/3)	4 kV
Tension de choc assignée (III/2)	4 kV
Tension de choc assignée (II/2)	4 kV
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	400 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	12 A
Courant de charge maximal	12 A
Matériau isolant	PA

Embase - MSTBVA 2,5/ 4-G - 1755532

Technical data

Généralités

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Coloris	vert
Nombre de pôles	4

classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

approvals

CSA / UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / GOST / IECCE CB Scheme / GOST / CCA / cULus Recognized /

Approval details

		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

Embase - MSTBVA 2,5/ 4-G - 1755532

approvals

UL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cUL Recognized 		
Usegroups	B	D
Tension nominale UN	300 V	300 V
Intensité nominale IN	12 A	10 A
mm²/AWG/kcmil		

GOST 
--

IECEE CB Scheme 	
Tension nominale UN	250 V
Intensité nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	



CCA	
Tension nominale UN	250 V

Embase - MSTBVA 2,5/ 4-G - 1755532

approvals

Intensité nominale IN	12 A
mm²/AWG/kcmil	

cULus Recognized  US

accessories

Élément de codage

CR-MSTB - 1734401



Repère pour borne imprimé

SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804183



Cache


MSTB-BL - 1755477



Drawings

Embase - MSTBVA 2,5/ 4-G - 1755532

Gabarit de perçage



Dessin coté

