

UK 10,3-CC HESI N

Référence: 3048580


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3048580>

Bloc de jonction porte-fusible, pour cartouches de type G 10,3 x 38 mm, section : 1,5 - 25 mm², AWG: 16 - 4, largeur : 17,5 mm, coloris : noir

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 115971
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369085
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 373 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	noir
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	18 mm
Longueur	81 mm
Hauteur NS 35/7,5	65,5 mm

Hauteur NS 35/15	73 mm
------------------	-------

Caractéristiques techniques

Fusible	Classe CC
Type de fusible	FO
Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	IIIb
Intensité nominale I_N	32 A (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.)
Tension nominale U_N	600 V (Intensité et tension sont fonction du fusible utilisé.)

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	1,5 mm ²
Section de conducteur rigide max.	25 mm ²
Section de conducteur souple min.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	25 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	16
Section du conducteur AWG/kcmil max.	4
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²
	16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	1,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	16 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	1,5 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	4 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	4 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	10 mm ²
Section avec peigne de liaison rigide max.	10 mm ²

Section avec peigne de liaison souple max.	10 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	12 mm
Gabarit	B 6
Filetage vis	M5
Couple de serrage min.	2,5 Nm
Couple de serrage max.	3 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Listed, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Fusible		
3061334	FUSE 10,3X38 10A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061347	FUSE 10,3X38 12A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061350	FUSE 10,3X38 16A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061363	FUSE 10,3X38 20A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061295	FUSE 10,3X38 2A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061305	FUSE 10,3X38 4A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061318	FUSE 10,3X38 6A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV
3061321	FUSE 10,3X38 8A PV	Fusible, 10,3x38 mm, jusqu'à 1000 V DC, caractéristique gPV

Généralités

3048409	VS-UK 10,3-HESI N 3POL	Tige de raccordement, Coloris: noir
---------	------------------------	-------------------------------------

Montage

3022218	CLIPFIX 35	Butée d'arrêt pour montage rapide, pour profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8/27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
3022276	CLIPFIX 35-5	Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou profilé NS 35/15, équipable avec repérage ZB 5 et ZBF 5, repères KLM 2, KLM3 et KML3L, emplacements pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
0800886	E/NS 35 N	Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
---------	----------------------------	--

Outil

1205066	SZS 1,0X4,0 VDE	Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 4,0 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-----------------	--

Pontage


3009300	EB 2-18	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 2, Coloris: gris
3009305	EB 3-18	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 3, Coloris: gris
3009299	EB 56-18	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 56, Coloris: gris
3009367	EB 56-18/L1-L2-L3	Peigne de liaison, Nombre de pôles: 56, Coloris: gris

Repérage

0818124	UC-TMF 10	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 9,6 x 5,1 mm
0824662	UC-TMF 10 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 9,6 x 5,1 mm
0829204	UCT-TMF 10	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 9,4 x 4,7 mm
0829679	UCT-TMF 10 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10,2 mm, Surface utile: 9,4 x 4,7 mm
0825031	ZBF10 CUS	Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10 mm, Surface utile: 5,15 x 10 mm
0809997	ZBF10:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 10 mm, Surface utile: 5,15 x 10 mm

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques