

# MSTBC-MT 0,5-1,0 BA

Référence: 3190645

Livraison en ruban - Veuillez respecter le dessin !



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190645>

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après sertissage du conducteur, pour conducteurs de 0,5 à 1,0 mm<sup>2</sup>, sous forme de ruban

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 117436 |
| Unité d'emballage           | 4000 pcs.                                                                                             |
| Tarif douanier              | 85366990                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 497 (CC-2009)                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Caractéristiques techniques

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Intensité nominale                | 12 A (pour une section de conducteur de 1 mm <sup>2</sup> ) |
| Section de conducteur souple min. | 0,5 mm <sup>2</sup>                                         |
| Section de conducteur souple max. | 1 mm <sup>2</sup>                                           |

### Caract. de raccord.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Diamètre du fil avec isolant  | 1,4 mm ... 2,31 mm |
| Longueur de dénudage des fils | 3,5 mm             |

### Indications sur les matériaux

|                     |      |
|---------------------|------|
| Matériau de contact | CuFe |
|---------------------|------|

Matériau de surface du contact

étamé

## Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

## Schémas

Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques