

MSTBC-MT 0,5-1,0

Référence: 3190564


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190564>

Contact femelle modulaire, à enfiler dans le capot MSTBC après le sertissage du conducteur, pour conducteur de 0,5 à 1,0 mm²

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 093396
Unité d'emballage	100 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 497 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques techniques

Intensité nominale	12 A (pour une section de conducteur de 1 mm ²)
Section de conducteur souple min.	0,5 mm ²
Section de conducteur souple max.	1 mm ²

Caract. de raccord.

Diamètre du fil avec isolant	1,4 mm ... 2,31 mm
Longueur de dénudage des fils	3,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau de contact	CuFe
Matériau de surface du contact	étamé

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Outil		
1204038	CRIMPFOX MT 2,5	Pince à sertir, pour sertir les conducteurs sur les contacts femelles STG-MTN, zone de sertissage : 0,5-2,5 mm ² , AWG : 20-14

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques