

EMLP (27X12,5)R SR

Référence: 0819521

La figure illustre un article similaire



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0819521>

Etiquette en plastique, Rouleau, argenté, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Collage, Surface utile: 27 x 12,5 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 160735
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39199000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 594 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Longueur (b)	27 mm
Largeur (a)	12,5 mm
Coloris	argenté
Classe d'flammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Température ambiante (montage)	18 °C ... 40 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyester

Nombre d'étiquettes	500
Nombre d'étiquettes par ligne	2
Conforme aux directives RoHS	oui
Exempt d'halogène	oui
Exempt de silicone	oui
Exempt de cadmium	oui
Adhésif	Acrylate
Imprimabilité	Transfert thermique
Appareil	5146257 THERMOMARK S1.1
	5146231 THERMOMARK X1.2
	5146477 THERMOMARK ROLL
	5145313 THERMOMARK S1
	5145274 THERMOMARK X1.1
Ruban encreur	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
	0829544 THERMOMARK-RIBBON 110 BU
	0829542 THERMOMARK-RIBBON 110 GN
	0829543 THERMOMARK-RIBBON 110 RD
Spécification contrôle résistance aux intempéries	sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11
Durée de contrôle (heures)	96 h
Résultat contrôle de résistance à l'effacement	Test réussi
Spécification contrôle brouillard salin	DIN EN ISO 9227:2012-09
Durée du contrôle	96 h
Résultat contrôle brouillard salin	Test réussi
Spécification de contrôle climat saturé avec SO2	DIN 50018:1997-06
Degré climatique	KFW 1,0 S
Cycles	2
Résultat contrôle condensation	Test réussi
Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2002-08
Résultat	Test réussi
Inflammabilité	auto-extinguible
Epaisseur film	175 µm
Epaisseur colle	400 µm

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
0828985	CARRIER-EMLP 22 (27X12,5)	Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Diamètre: 22 mm, Surface utile: 27 x 12,5 mm
0827446	CARRIER-EMP 22 (27X12,5)	Porte-repère, noir, vierge, Type de montage: Vis, rivets, Diamètre: 22 mm, Surface utile: 27 x 12,5 mm
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques