

# MCV 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32

Référence: 1712843


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1712843>

Embase, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III/2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,81 mm, Coloris: noir, Surface des contacts: étain, Montage: Composants en ruban SMD/THT/THR, Des informations d'utilisation et des recommandations concernant la technologie THR sont disponibles dans la section Téléchargements.

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 046356 093217 |
| Unité d'emballage           | 200 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 85366990                                                                                               |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                     |
| Donnée de page de catalogue | Page 166 (CC-2009)                                                                                     |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Cotes / pôles

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Longueur              | 7,25 mm      |
| Pas                   | 3,81 mm      |
| Cote a                | 7,62 mm      |
| Nombre de pôles       | 3            |
| Dimensions des picots | 0,8 x 0,8 mm |
| Diamètre de perçage   | 1,4 mm       |

#### Caractéristiques techniques

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Famille d'articles                   | MCV 1,5/...-G-THR |
| Groupe d'isolant                     | IIIa              |
| Tension de choc assignée (III/3)     | 2,5 kV            |
| Tension de choc assignée (III/2)     | 2,5 kV            |
| Tension de choc assignée (II/2)      | 2,5 kV            |
| Tension assignée (III/2)             | 160 V             |
| Tension assignée (II/2)              | 250 V             |
| Connexion selon la norme             | EN-VDE            |
| Intensité nominale $I_N$             | 8 A               |
| Tension nominale $U_N$               | 160 V             |
| Courant de charge maximal            | 8 A (par pôle)    |
| Matériau isolant                     | LCP               |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0                |
| Coloris                              | noir              |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup B   | 300 V             |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup B | 8 A               |
| Tension nominale UL/CUL Usegroup D   | 300 V             |
| Intensité nominale UL/CUL Usegroup D | 8 A               |

#### Approbations



Homologations

cULus Recognized, GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :





---

## Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Dessin coté



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques