

SACC-MCI-M12MS-5CON

Référence: 1419988

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1419988>

Porte-contacts 5 pôles, avec bague anti-traction, détrompage A



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 533751
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indice de protection	IP67
Matériau de porte-contacts	PA 66
Type de montage	Montage sur la face avant Bride carrée 25 mm de longueur
Mode de raccordement	Contact à sertir
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Section du conducteur	0,34 mm ²
-----------------------	----------------------

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique



Affectation des contacts du connecteur mâle M12

Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques