


UKH 70 BU

Référence: 3244601

L'illustration représente la version en gris



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3244601>

BJ simple, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Largeur: 20,3 mm, Hauteur: 78,3 mm, Coloris: bleu, Type de montage: NS 35/15, NS 32

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 561853
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	bleu
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	20,3 mm
Longueur	70,5 mm
Hauteur	78,3 mm
Hauteur NS 35/7,5	80 mm

Hauteur NS 35/15	87,5 mm
Hauteur NS 32	85,5 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	192 A (pour 70 mm ² Section du conducteur)
Tension de choc assignée	8 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I _N	192 A
Tension nominale U _N	1000 V
Paroi latérale ouverte	nein
Nombre de pôles	1

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	16 mm ²
Section de conducteur rigide max.	95 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	4
Section du conducteur AWG/kcmil max.	3/0
Section de conducteur souple min.	25 mm ²
Section de conducteur souple max.	70 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	3
Section de conducteur AWG souple max.	2/0
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	16 mm ²
	70 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	16 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	70 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	16 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	25 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	16 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	25 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	16 mm ²

2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	25 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	24 mm
Gabarit	A11
Filetage vis	M8
Couple de serrage min.	8 Nm
Couple de serrage max.	10 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST, VDE Zeichengenehmigung, IECCEB Scheme

Homologations EX :

ATEX, IECEx

Homologations demandées :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3009228	UKH 50 EP	Profilé, Coloris: argenté
Généralités		
3213195	FBI 2-20 N	Pont de jonction, Nombre de pôles: 2, Coloris: argenté
3213205	FBI 3-20 N	Pont de jonction, Nombre de pôles: 3, Coloris: argenté
Montage		
3001763	AGK 10-UKH 50	BJ de dérivation, Mode de raccordement: Raccordement spécial et mixte, section :0,5 mm ² - 10 mm ² , AWG: 20 - 8, Largeur: 10,2 mm, Hauteur: 34,7 mm, Coloris: gris, Type de montage: sur embase
1201659	E/AL-NS 32	Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 32 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium

1201662	E/AL-NS 35	Butée, support terminal des UKH 50 à UKH 240, s'insère sur le profilé NS 35 et se fixe avec 2 vis, largeur : 10 mm, coloris : aluminium
1201002	NS 32 PERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, ajouré, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201015	NS 32 UNPERF 2000MM	Profilé-support de type G, matériau : Acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 32 mm, longueur 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Outil


1201934	VDE-ISS 6	Clé mâle pour vis à six pans creux, entièrement isolée, outil de sécurité selon EN 60900, longueur : 150 mm, poignée en T : 110 mm, pour tous les blocs de jonction à vis à 6 pans creux de 8 mm
---------	-----------	--

Schémas

Schéma électrique



Dessin schématique



Raccordement de conducteurs en aluminium. Remarques supplémentaires dans la zone de téléchargement

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques