

PTSM 0,5/ 4-2,5-H SMD R24

Référence: 1702474

L'illustration montre la version à 3 pôles


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1702474>

BJ pour C.I., Intensité nominale: 6 A, Tension nominale: 160 V, Pas: 2,5 mm, Nombre de pôles: 4, Mode de raccordement: Raccordement à ressort, Montage: SMD/THT/THR, Sens d'enfichage conducteur/ circuit imprimé: 0 °, Coloris: noir

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 592314
Unité d'emballage	770 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes / pôles

Longueur	9 mm
Pas	2,5 mm
Cote a	7,5 mm
Nombre de pôles	4
Ecartement des picots	2,5 mm

Caractéristiques techniques


Famille d'articles	PTSM 0,5/...-H-SMD
Groupe d'isolant	IIIa
Tension de choc assignée (III/3)	2,5 kV
Tension de choc assignée (III/2)	2,5 kV

Tension de choc assignée (II/2)	2,5 kV
Tension de référence (III/3)	32 V
Tension assignée (III/2)	160 V
Tension assignée (II/2)	160 V
Connexion selon la norme	EN-VDE
Intensité nominale I_N	6 A
Section nominale	0,5 mm ²
Courant de charge maximal	6 A
Matériau isolant	LCP
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Longueur à dénuder	6 mm

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	0,5 mm ²
Section de conducteur souple min.	0,2 mm ²
Section de conducteur souple max.	0,5 mm ²
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,25 mm ²
	0,5 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	24
Section du conducteur AWG/kcmil max.	20

Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
---------	-------------	-------------


Outil

1205202	SZS 0,4X2,0	Micro tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,0 x 60 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-------------	--


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.


Cote M : 12,7 mm



Diagramme



Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques