Données de base

SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5

Référence: 1440818

L'illustration représente une version de l'article à 5 pôles



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440818

Porte-contacts équipés et isolant avec cordon 0,5 m et contacts à sertir

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 533621
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85444290
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	5
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Type de montage	Montage sur la face avant Bride carrée 25 mm de longueur
Mode de raccordement	Contact à sertir
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Type de câble	Cordon TPE
AWG ligne de signaux	22
Structure du conducteur ligne de signal	0,34 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (câble, pose fixe)
	-25 °C ... 85 °C (câble, pose souple)

Approbations

Homologations GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Schéma électrique

Affectation des contacts du connecteur mâle M12



Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur mâle M12, 5 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques