

# SACC-MCI-M12MS-8CON

Référence: 1440928

L'illustration représente la version 8 pôles de l'article



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440928>

Porte-contacts 8 pôles, avec bague anti-traction



## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  | <br>4 046356 533768 |
| Unité d'emballage    | 10 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier       | 85366990                                                                                              |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                                    |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

|                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| Courant de référence à 40 °C          | 2 A                                          |
| Tension de référence                  | 30 V                                         |
| Nombre de pôles                       | 8                                            |
| Résistance de contact                 | $\leq 3 \text{ m}\Omega$                     |
| Résistance d'isolement                | $\geq 100 \text{ M}\Omega$                   |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |

### Caractéristiques générales

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Normes / Spécifications | Connecteur M12 CEI 61076-2-101 |
| Détrompage              | A - standard                   |
| Catégorie de surtension | II                             |
| Degré de pollution      | 3                              |

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Indice de protection       | IP67                                                     |
| Matériau de porte-contacts | PA 66                                                    |
| Type de montage            | Montage sur la face avant Bride carrée 25 mm de longueur |
| Mode de raccordement       | Contact à sertir                                         |
| Affichage d'état           | Non                                                      |

#### Caractéristiques du câble

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Section du conducteur | 0,25 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------|----------------------|

#### Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

#### Schémas

Schéma électrique



Affectation des contacts du connecteur mâle M12

Dessin schématique




Schéma des pôles, connecteur mâle M12, 8 pôles, vue côté mâle

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques