

PMB

Référence: 1004364


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1004364>

Porte-repère pour modules Phoenix, pour le repérage de modules et de C.I., pour diamètre de perçage 3,9 à 4,1 mm, épaisseur de paroi ou de plaque 1,5 - 2,0 mm, reçoit les rubans ESL, EST ou ES/LP-BW-GB, surface utile : 29 x 8 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 608 (CC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Coloris	blanc/transparent
Matériau embase	PA/Polycarbonate PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques