


# UCT-WMS 3,2 (12X4) YE

Référence: 0828572


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0828572>

Manchon de repérage pour conducteur, Planche, jaune, vierge,  
Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK  
CLED, Bluemark, Type de montage: Enfilage, pour BJ au pas de : 5,2  
mm, Diamètre du câble: 1,5-3,2 mm, Surface utile: 12 x 4 mm

## Caractéristiques commerciales

|                      |                                                                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                  |  |
| Unité d'emballage    | 8 pcs.                                                                             |
| Tarif douanier       | 39269097                                                                           |
| Poids brut par pièce | kg                                                                                 |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Remarque                              | Repérage par transfert thermique |
| Longueur (b)                          | 12 mm                            |
| Hauteur                               | 5,8 mm                           |
| Largeur (a)                           | 4,3 mm                           |
| Coloris                               | jaune                            |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94   | V0                               |
| Résistance à l'effacement             | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)      |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 120 °C                |
| Composants                            | exempt de silicone et d'halogène |
| Matériau                              | PC V0                            |

|                                                               |                                          |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre d'étiquettes                                           | 55                                       |
| Nombre d'étiquettes par ligne                                 | 11                                       |
| Conforme aux directives RoHS                                  | oui                                      |
| Exempt d'halogène                                             | oui                                      |
| Exempt de silicone                                            | oui                                      |
| Exempt de cadmium                                             | oui                                      |
| Imprimabilité                                                 | Transfert thermique                      |
|                                                               | Impression par jet d'encre               |
| Appareil                                                      | 5146464 THERMOMARK CARD                  |
|                                                               | 5146481 THERMOMARK CARD PLUS             |
|                                                               | 5147888 BLUEMARK LED                     |
|                                                               | 5147999 BLUEMARK CLED                    |
| Ruban encreur                                                 | 5146613 THERMOMARK CARD-UCT-MAG3         |
|                                                               | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC         |
|                                                               | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE         |
|                                                               | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.       |
| Test substances pouvant nuire à adhérence peintures           | VW PV 3.10.7:2005-02                     |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance aux intempéries             | sur la base de DIN EN ISO 4892-2:2009-11 |
| Durée de contrôle (heures)                                    | 96 h                                     |
| Résultat contrôle de résistance à l'effacement                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle brouillard salin                       | DIN EN 60068-2-11:2000-02                |
| Durée du contrôle                                             | 96 h                                     |
| Résultat contrôle brouillard salin                            | Test réussi                              |
| Spécification de contrôle climat saturé avec SO2              | DIN 50018:1997-06                        |
| Degré climatique                                              | KFW 1,0 S                                |
| Cycles                                                        | 2                                        |
| Résultat contrôle condensation                                | Test réussi                              |
| Spécification contrôle résistance à l'effacement inscriptions | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07      |
| Résultat                                                      | Test réussi                              |

## Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

## Accessoires

| Article | Désignation | Description |
|---------|-------------|-------------|
|---------|-------------|-------------|

### Généralités

|         |                          |                                                                                        |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5146568 | P1 UC-MAG 7              | Chargeur de CMS-P1-PLOTTER, pour : UC-WMCO...                                          |
| 5146613 | THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 | Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des planches UCT (UCT-WMS...) |

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques