



Transformateur 230V, 4/8/12V, 2/2/1, 5A, 2PE

Référence **TR-G3/18**
N° de catalogue **272483**

Illustration non contractuelle

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée	I_n	A	0
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant	P_{vid}	W	0
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant	P_{vid}	W	7.02
Puissance dissipée statique, dépendante du courant	P_{vs}	W	0
Pouvoir d'émission de puissance dissipée	P_{ve}	W	0
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	40
			0

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Appareillage modulaire monté en face avant d'enveloppe (EG000062) / Transformateur pour sonnette (EC001547)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Transformateur, convertisseur, bobine / Transformateur de sonnerie / Transformateur de sonnerie (<= 18VA, non classé) (ecl@ss10.0.1-27-03-11-90 [BAC147011])			
tension primaire		V	230
tension secondaire 1		V	4
tension secondaire 2		V	8
tension secondaire 3		V	12
intensité de courant secondaire 1		A	2
intensité de courant secondaire 2		A	2
intensité de courant secondaire 3		A	1.5
puissance de sortie max.		W	0
courant de sortie max.		A	0
puissance dissipée max.		W	0
type de transfo			transformateur de sonnerie standard
adapté à un montage apparent			oui
adapté à un montage encastré			non
adapté à un montage sur rail			oui
longueur		mm	55
largeur		mm	36
hauteur		mm	90
largeur en nombre de modules			2
protégé contre les courts-circuits			oui
protection contre les températures			oui
Avec dispositif on/off			non