




Similar to picture

RoHS  Compliant

[BOMcheck.net](http://BOMcheck.net)



**Données**

**Données électriques**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Operating voltage          | ≤ 100 VAC; ≤ 125 VDC |
| Courant nominal            | 1 A                  |
| Résistance de contact max. | 15 mΩ                |

**Sécurité & Protection**

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Tension de référence                | 100 V  |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 0.8 kV |
| Degré de pollution                  | 2      |
| Indice de protection                | IP20   |

**Données de raccordement**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Nombre de pôles     | 62     |
| Type de connexion 1 | System |
| No. of poles        | 62     |



|                              |  |
|------------------------------|--|
| Pluggable connector          | HD-subminiature; female connector            |
| Sens d'enfichage             | Vertical                                     |
| Pull relief                  | Stud bolts UNC 4-40                          |
| Type de connexion 2          | Field  |
| No. of poles 2               | 62   |
| Design 2                     | PCB terminal blocks, 3-deck                  |
| Technique de connexion 2     | CAGE CLAMP®                                  |
| WAGO terminal 2              | WAGO 737 Series                              |
| Conducteur rigide 2          | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Conducteur souple 2          | 0,08 ... 2,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 12 AWG |
| Longueur de dénudage 2       | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch               |
| Note (Section de conducteur) | 12 AWG: THHN, THWN                           |
| Niveau de performance        | 3 / 50 opérations                            |

### Données géométriques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Largeur   | 108 mm / 4.252 inch |
| Profondeur à partir du niveau supérieur du rail | 62 mm / 2.441 inch  |
| Profondeur                                      | 85 mm / 3.346 inch  |

### Données mécaniques

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Rail 35          |
| En boîtier      | Mounting carrier |

### Données du matériau

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Contact de connecteur | Au sur Ni |
| Poids                 | 172.5 g   |

### Conditions d'environnement

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 ... 55 °C           |
| Température ambiante (stockage)       | -40 ... 70 °C           |
| Relative humidity                     | ≤ 85 % (non condensing) |

### Normes et spécifications

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Normes/spécifications | VDE 0660, EN 60947 |
|-----------------------|--------------------|

### Dates commerciales

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Country of origin  | DE            |
| GTIN               | 4045454344290 |
| Customs Tariff No. | 85369010000   |

Product Group

6 (Interface Electronics)

## Produits correspondants

### tools



N° art.: 210-720

Outil de manipulation, partiellement isolé; Type 2, lame (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

### Marking accessories



N° art.: 709-177

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/709-177](http://www.wago.com/709-177)



N° art.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable

[www.wago.com/709-178](http://www.wago.com/709-178)



N° art.: 709-196

Bandes de marquage; vierge; Largeur 7,5 mm; longueur 1 m; repérage centré - repérage des groupes; transparent

[www.wago.com/709-196](http://www.wago.com/709-196)

## Téléchargements

### Documentation

#### Additional Information

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

Oct 15, 2018

PDF

269,1 kB

Téléchargement

Sous réserve de modifications.

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
Tremblay-en-France  
BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Téléphone : 01 48 17 25 90 | Fax : 01 48 63 25 20

E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com) | Web : [www.wago.fr](http://www.wago.fr)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.