


# SK 2,8 WH:REEL

Référence: 0805205

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0805205>

Bandes de repérage, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec :  
Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage:  
Collage

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 245139
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	39199000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 500 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Longueur (b)	90 m
Hauteur	2,8 mm
Coloris	blanc
Matériau embase	Polyester
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 150 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Polyester

---

Nombre de rubans de repérage	14
Diamètre intérieur (f)	76,00 mm

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
5145384	THERMOMARK-RIBBON 110	Ruban encreur, Longueur: 300000 mm, Largeur: 110 mm, Coloris: noir
<b>Repérage</b>		
1051993	B-STIFT	Stylo marqueur, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur de trait 0,5 mm

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques