

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10-L180 SH

Référence: 1456116


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1456116>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage de fixation M10, avec raccordement soudé droit

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 605878
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	3
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M8 CEI 61076-2-104
Détrompage	A - standard
Catégorie de surtension	II

Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	NBR
Type de montage	Montage face arrière M10 avec écrou plat
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

Gabarit de perçage



Dessin coté



Dessin schématique




Schéma des pôles connecteur femelle M8 3 pôles, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques