Données de base

PP-H 1,5/S/1

Référence: 3212484

http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3212484

Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement Push-in, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Largeur: 3,5 mm, Hauteur: 31,3 mm, Coloris: gris

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 564816
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	3,5 mm
Longueur	16,5 mm
Hauteur	31,3 mm

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	17,5 A (pour une section de conducteur de 1,5 mm^2)
Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 61984
Intensité nominale I_N	17,5 A (tenir compte du derating)
Tension nominale U_N	500 V
Paroi latérale ouverte	ja
Nombre de pôles	1

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm²
Section de conducteur rigide max.	1,5 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	14
Section de conducteur souple min.	0,14 mm²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	14
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm²
	1,5 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	1 mm²
Mode de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Gabarit	A1 / B1

Approbations

Homologations	CSA, cULus Recognized, VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung, GL, LR, IECEE CB Scheme

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
0201731	MPS-IH BK	Manchon isolant, Coloris: noir
0201689	MPS-IH BU	Manchon isolant, Coloris: bleu
0201702	MPS-IH GN	Manchon isolant, Coloris: vert
0201728	MPS-IH GY	Manchon isolant, Coloris: gris
0201676	MPS-IH RD	Manchon isolant, Coloris: rouge
0201663	MPS-IH WH	Manchon isolant, Coloris: blanc
0201692	MPS-IH YE	Manchon isolant, Coloris: jaune
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
Généralités		
3212824	PH 1,5/S/10	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 35 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 10, Coloris: gris
3212837	PH 1,5/S/11	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 38,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 11, Coloris: gris
3212840	PH 1,5/S/12	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 42 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 12, Coloris: gris
3212853	PH 1,5/S/13	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 45,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 13, Coloris: gris
3212866	PH 1,5/S/14	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 49 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 14, Coloris: gris
3212879	PH 1,5/S/15	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 52,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 15, Coloris: gris
3212756	PH 1,5/S/3	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 10,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 3, Coloris: gris
3212769	PH 1,5/S/4	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 14 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 4, Coloris: gris
3212772	PH 1,5/S/5	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 17,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 5, Coloris: gris
3212785	PH 1,5/S/6	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 21 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 6, Coloris: gris

3212798	PH 1,5/S/7	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 24,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 7, Coloris: gris
3212808	PH 1,5/S/8	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 28 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 8, Coloris: gris
3212811	PH 1,5/S/9	Capots de câble, Longueur: 19,9 mm, Largeur: 31,5 mm, Hauteur: 36,8 mm, Nombre de pôles: 9, Coloris: gris
3212882	PR 1,5/S	Dispositif de verrouillage, Coloris: orange
3212895	PR 1,5/S/2	Dispositif de verrouillage, Coloris: orange
3212905	PRZ 1,5/S	Dispositif de verrouillage, Largeur: 3,5 mm, Longueur: 3 mm, Coloris: orange
3212918	PZ 1,5/S/2	Dispositif antitraction, Coloris: noir

Montage

3040591	PSH 3- 6	Collier de raccordement du blindage, Coloris: noir
3040601	PSH 5-10	Collier de raccordement du blindage, Coloris: noir

Outil

1204504	SZF 0-0,4X2,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant

Repérage

0829486	UCT-TMF 3,5	Repères pour blocs de jonction, Planche, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 3,5 mm, Surface utile: 2,7 x 4,7 mm
0829644	UCT-TMF 3,5 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 3,5 mm, Surface utile: 2,7 x 4,7 mm
0829394	ZBF 3,5 CUS	Repérage ZB, plat, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 3,5 mm, Surface utile: 3,5 x 5,2 mm
0829392	ZBF 3,5:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, pour BJ au pas de : 3,5 mm, Surface utile: 3,5 x 5,2 mm

Schémas

Schéma électrique

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques