


# AI-WM 0,5-8 WH

Référence: 3240542

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3240542>

Embout avec collier isolant repérable L'utilisation du chargeur permet de repérer les embouts avec BLUEMARK.

## Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 528122
Unité d'emballage	780 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Généralités

Longueur (b)	29 mm
Largeur (a)	4,6 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	Cu-E
Longueur de la douille	8 mm
Cote interne collier isolant (d)	2,9 mm
Diamètre de la douille	1,4 mm
Epaisseur des manchons	0,15 mm
Diamètre intérieur (f)	1,1 mm

## Approbations



Homologations

GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


## Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
5146567	BLUEMARK MAG AI-WM	Chargeur pour imprimante BLUEMARK, pour embouts de 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> avec collier isolant repérable
1212368	WIREFOX 2,5	Outil à dénuder, pour conducteurs et câbles de 0,08 à 2,5 mm de section, réglage automatique, longueur à dénuder réglable jusqu'à 15 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 6 mm <sup>2</sup> souple /1,5 mm <sup>2</sup> rigide
<b>Outil</b>		
1212034	CRIMPFOX 6	Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228 partie 1+4, 0,25 - 6,0 mm <sup>2</sup> , introduction latérale, sertissage trapézoïdal
1212043	CRIMPFOX 6S-F	Pince à sertir, pour embouts selon DIN 46228 partie 1+4, 0,5 - 6 mm <sup>2</sup> , introduction frontale, sertissage à quatre pans
1212150	WIREFOX 10	Outil à dénuder, pour câbles et conducteurs de 0,02 - 10 mm <sup>2</sup> , réglage automatique, longueur à dénuder jusqu'à 18 mm, capacité de sectionnement jusqu'à 10 mm <sup>2</sup> flexible/ 1,5 mm <sup>2</sup> rigide, couteau de dénudage remplaçable

**Schémas**

Dessin coté

---



**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques