

SACC-DSIV-FS-8CON-L180-THR SH

Référence: 1557549


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1557549>

Connecteur encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 8 pôles, SPEEDCONNEC M12, détrompage A, blindé, montage vissé/sur face arrière avec filetage M12, raccordement soudé droit THR

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 284066
Unité d'emballage	60 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 32 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	2 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	8
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Détrompage	A - standard
------------	--------------

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Cycles d'enfichage	≥ 100
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de surface de prise	Zinc coulé sous pression, nickelé
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé
Matériau du joint	FKM / EPDM
Type de montage	Montage face arrière M12 x 1 avec écrou plat
Mode de raccordement	Raccordement soudé THR
Affichage d'état	Non

Caractéristiques du câble

Propriétés de transmission (catégorie)	CAT5 (CEI 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
--	--

Approbations



Homologations


GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Schémas


Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.




Dessin coté




Connecteurs encastrables M12




Emballage plateaux THR



Découpe du boîtier pour connecteurs encastrables M12 en deux éléments, avec raccordement THR et à soudure à vague, variante 1




Découpe du boîtier pour connecteurs encastrables M12 en deux éléments, avec raccordement THR et à soudure à vague, variante 2



Découpe du boîtier pour filet de fixation M12, paroi de montage avec perçage traversant (alternativement avec surface de protection anti-torsion)

Dessin schématique



Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques