

UW 25-POT

Référence: 3073500


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3073500>

BJ de traversée, Mode de raccordement: Raccordement vissé,
 Courant de charge: 125 A, Section: 6 mm² - 35 mm², AWG 8 - 3,
 Sens de raccordement du conducteur dans le sens d'enfichage: 0 °,
 Largeur: 15,1 mm, Coloris: gris

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 344678
Unité d'emballage	25 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	2
Coloris	gris
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	15,1 mm
---------	---------

Caractéristiques techniques

Courant de charge maximal	125 A
---------------------------	-------

Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Intensité nominale I_N	101 A
Tension nominale U_N	800 V avec plaque d'écartement
Paroi latérale ouverte	nein

Caractéristiques de raccordement

Remarque	Attention : dans la zone de téléchargement, vous trouverez des publications d'articles, des sections raccordables et des remarques quant au raccordement de conducteurs en aluminium.
Section de conducteur rigide min.	6 mm ²
Section de conducteur rigide max.	35 mm ²
Section de conducteur souple min.	10 mm ²
Section de conducteur souple max.	25 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	10
Section du conducteur AWG/kcmil max.	2
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
	25 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	25 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	2,5 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	10 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	4 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	10 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	10 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	2,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	10 mm ²
Mode de raccordement	Raccordement vissé

Longueur à dénuder	19 mm
Gabarit	B 7
Filetage vis	M5
Couple de serrage min.	4 Nm
Couple de serrage max.	4,5 Nm

Approbations



Homologations

GOST, UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
3074402	DP-UW 25	Entretoise, Coloris: gris
3074075	POT-UW 25	Plaque de joint, Coloris: gris
3074541	UW 25-F	Flasque à bride, Coloris: gris

Outil

1205079	SZS 1,0X6,5 VDE	Tournevis pour tête fendue, isolé selon VDE, dimensions : 1,0 x 6,5 x 150 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-----------------	--


Repérage

0828295	TMT (EX9,5)R	Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage universelle, Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 9,5 x 50000 mm
0816605	TMT 100 R	Repères pour blocs de jonction, Rouleau, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark R, Thermomark X, Thermomark S, non perforé, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage universelle, Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 6,35 x 101,5 mm

0811972	ZB 15:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 15,2 mm, Surface utile: 10,5 x 15,1 mm
0811202	ZBF 15:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, plat, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage plate, Surface utile: 15 x 5,2 mm

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques