Données de base

Q 1,5/3IDC/13-13KU-KU

Référence: 1670248



http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1670248

Prolongateur de câble pour le raccordement de câbles ronds.

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous http://www.download.phoenixcontact.fr Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Caractéristiques commerciales

EAN	4 017918 146504
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg

Données techniques

Caractéristiques générales

Instruction pour le montage	En cas de nouvel établissement de contact du conducteur, celui-ci doit être coupé au-dessus du dernier point de contact. Les composants QUICKON ne doivent être manipulés que hors charge/tension.
Coloris	vert
Nombre de pôles	3
Ouverture écrou-chapeau	24 mm
Couple de serrage écrou-chapeau	2,5 Nm
Ouverture du porte-contacts	24 mm
Nombre de connexions	3
Section de conducteur souple min.	0,75 mm²
Section de conducteur souple max.	1,5 mm²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	18

Section du conducteur AWG/kcmil max.	16

Caractéristiques du câble

Structure du cordon selon VDE 0295 / plus petit diamètre de fil	VDE 0295 Kl.2-5, diamètre min. des fils 0,2 mm
Matière de l'isolant des fils	PVC / PE
Diamètre de fil avec isolation	>= 3 mm

Environnement

Indice de protection	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C
	-25 °C ... 50 °C (En cas de connexion. Respecter également les indications du fabricant du câble.)

Caractéristiques électriques

Intensité nominale I_N	17,5 A
Tension de référence (III/3)	250 V
Tension assignée (III/2)	320 V
Tension assignée (II/2)	630 V

Caractéristiques mécaniques

Fréquence de raccordement du raccordement QUICKON	10 (En cas de nouvelle connexion, il faudra éventuellement remplacer le joint d'étanchéité et la couronne.)

Indications concernant les matériaux

Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Sous-couche nickelée puis étamée
Matériau de porte-contacts	PA 66
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Approbations

Homologations: cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Eléments de protection et de fermeture		
1670222	Q-PROT13/16	Verschlussstopfen, für Pg13/ Pg16, zum Verschließen von nicht belegten Anschlüssen
Montage		
1670963	Q-SMU PG13,5 SET COD2	Ecrou de sécurité, s'enlève uniquement à l'aide d'une clé à douille, détrompage 2

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2,France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
http://www.phoenixcontact.fr

© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques