

SACC-CI-M12FS-4CON-L180 SH THR

Référence: 1439955


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1439955>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur femelle, 4 pôles, blindé, détrompage A, raccordement soudé THR droit, uniquement élément de contact

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 476690
Unité d'emballage	60 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 33 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	4 A
Tension de référence	250 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Détrompage	A - standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Cycles d'enfichage	> 100
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PPA
Matériau du joint	FKM / EPDM
Type de montage	Montage circuits imprimés
Mode de raccordement	Raccordement soudé THR
Affichage d'état	Non

Approbations



Homologations

GOST, UL Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1437889	SACC-M12 NUT PRESS	Connecteur femelle M12, vissage de boîtier, modèle à insertion en force, pour tous les porte-contacts à soudure à vague et THR compatibles SPEEDCONNEC
Presse-étoupe de boîtier		
1552243	SACC-M12-SCO NUT	Vissage de boîtier M12-SPEEDCONNEC pour isolants femelles M12, avec joint torique, pour tous les porte-contacts soudés à la vague et THR compatibles SPEEDCONNEC
1432460	SACC-M12-SCO NUT L 90	Vissage de boîtier M12-SPEEDCONNEC pour isolants femelles M12, avec joint plat pour tous les porte-contacts à soudure à vague et THR compatibles SPEEDCONNEC


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.


Gabarit de perçage



Dessin coté




Porte-contacts femelle M12



Emballage plateaux THR

Dessin schématique

Schéma des pôles connecteur femelle M12, 4 pôles, détrompage A, vue côté femelle



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques