


HC-B 24-TMB-100/O1STM32S-EMV

Référence: 1604544

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1604544>

HEAVYCONNEC ADVANCE EMV, capot B24, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM32, sortie latérale du câble

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 948221
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85389099
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 479 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Remarque	pour éléments de contact HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M
Type	B24
Hauteur	100 mm
Largeur	57 mm
Longueur	152 mm
Type de boîtier	Capots
Mode de verrouillage	Verrouillage à baïonnette
Sortie du câble	latérale
Raccordement vissé	sans

Type de presse-étoupe	1x M32
Type de protection du boîtier	IP65/IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression
Matériau de surface du boîtier	revêtement blindé, argent
Matériau du joint	NBR, conducteur
Verrouillage de matériau	Acier inox
Matériau de surface de prise verrouillage	PA-GF
Longueur découpe de montage	112 mm
Largeur découpe de montage	35 mm
Conseils pour le montage	Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique.
Instruction pour le montage	Il convient d'éliminer le revêtement par pulvérisation isolant éventuellement présent sur la paroi de l'armoire électrique dans la zone du joint d'étanchéité profilé, afin d'obtenir une efficacité de blindage optimale.

Approbatons

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Généralités		
1690969	HC-B 24-TMB-SD-IP65	Couvercle de protection HEAVYCONNEC ADVANCE IP 65, B24, verrouillage à baïonnette, cordon de retenue, diamètre de l'œillet 3 mm
Montage		
1604641	HC-B-BF	Bride en saillie pour boîtier HEAVYCONNEC-ADVANCE TMB avec verrouillage à baïonnette
1604654	HC-B-BF-SET	Bride de montage à baïonnette, kit comprenant 2 brides de montage avec 4 vis autotaraudeuses (Torx®) et 4 rondelles en éventail

Schémas

Dessin coté



Découpe de montage

²⁾ en cas d'utilisation de vis autotaraudantes (Torx® 20, M4)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques