

SACC-DSI-M5FS-4CON-L180

Référence: 1530650


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1530650>

Connecteur femelle encastrable pour capteurs/actionneurs, 4 pôles, M5, montage vissé/sur face arrière, raccordement soudé droit

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 024457
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 23 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Autres caractéristiques

Courant de référence à 40 °C	1 A
Tension de référence	60 V
Nombre de pôles	4
Résistance de contact	≤ 3 mΩ
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C

Caractéristiques générales

Normes / Spécifications	Connecteur M5 CEI 61076-2-105
Détrompage	A - standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA 66
Matériau de la molette	laiton, nickelé
Matériau du joint	Viton
Type de montage	Montage face arrière M5 x 0,5 avec contre-écrou
Mode de raccordement	Picots de soudage
Affichage d'état	Non
Tension d'essai	800 V

Approbations



Homologations

GOST


Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

Connecteur femelle encastrable M5




Dessin coté



Connecteur femelle encastrable M5

Dessin schématique

Schéma des pôles, connecteur femelle M5, 4 pôles, vue côté femelle



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques