

# SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180

Référence: 1694334


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1694334>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, connecteur mâle, 3 pôles, M8, montage vissé/sur face arrière, avec filetage M8, raccordement soudé droit

## Caractéristiques commerciales

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EAN                         | <br>4 017918 178697 |
| Unité d'emballage           | 20 pcs.                                                                                               |
| Tarif douanier              | 85366990                                                                                              |
| Poids brut par pièce        | kg                                                                                                    |
| Donnée de page de catalogue | Page 23 (PC-2009)                                                                                     |

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

## Données techniques

### Autres caractéristiques

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Courant de référence à 40 °C          | 4 A              |
| Tension de référence                  | 60 V             |
| Nombre de pôles                       | 3                |
| Résistance de contact                 | ≤ 3 mΩ           |
| Résistance d'isolement                | ≥ 100 MΩ         |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |

### Caractéristiques générales

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Normes / Spécifications | Connecteur M8 CEI 61076-2-104 |
| Détrompage              | A - standard                  |

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Catégorie de surtension        | II                                              |
| Degré de pollution             | 3                                               |
| Indice de protection           | IP67                                            |
| Matériau de contact            | CuZn                                            |
| Matériau de surface du contact | Au                                              |
| Matériau de porte-contacts     | PA 66                                           |
| Matériau de la molette         | laiton, nickelé                                 |
| Matériau du joint              | NBR                                             |
| Type de montage                | Montage face arrière M8 x 0,5 avec contre-écrou |
| Mode de raccordement           | Picots de soudage                               |
| Affichage d'état               | Non                                             |

## Approbations



Homologations


cULus Recognized

Homologations demandées :

Homologations EX :


## Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Gabarit de perçage

#### Dessin coté



Connecteur mâle encastrable M8

Découpe du boîtier pour connecteurs encastrables M8, connecteur mâle, 1 pièce

#### Dessin schématique




Schéma des pôles, connecteur mâle M8, 3 pôles, vue côté mâle

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques